




Câble avec prise femelle

ADOAH043SCS0002I04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVW007
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application		
Système	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés	
Sans silicone	oui	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Courant de sortie total	[A]	4
Sorties		
Technologie	PNP	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection	IP 68	
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	27 x 15 x 39
Matières	TPU transparent	
Matière du corps	TPU, transparent	
Matière bague moletée	laiton, antiadhésif	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	2 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert

E10912



Câble avec prise femelle

ADOAH043SCS0002I04

Remarques


Quantité 1 pièces

Raccordement électrique


Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,8 mm; irradié; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: TPU, transparent; Verrouillage: laiton, antiadhésif; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,5 Nm



Raccordement



BK =
BN =
BU =
WH =

Couleurs des fils conducteurs :
noir
brun
bleu
blanc