


Câble avec prise femelle

ADOAH043SCS0005I04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVW008

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Système	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Courant de sortie total	[A]	4

Sorties

Technologie	PNP
-------------	-----

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 68

Données mécaniques

Dimensions	[mm]	27 x 15 x 39
Matières		TPU transparent
Matière du corps		TPU, transparent
Matière bague moletée		laiton, antiadhésif

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	2 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert

E10913



Câble avec prise femelle

ADOAH043SCS0005I04

Remarques


Quantité 1 pièces

Raccordement électrique


Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,8 mm; irradié; 4 x 0,34 mm²

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: TPU, transparent; Verrouillage: laiton, antiadhésif; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,5 Nm



Raccordement



BK =
BN =
BU =
WH =

Couleurs des fils conducteurs :
noir
brun
bleu
blanc