

# E10914




## Câble avec prise femelle

ADOAH043SCS0010I04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVW009

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application		
Système	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés	
Sans silicone	oui	
Données électriques		
Tension d'alimentation [V]	10...30 DC	
Courant de sortie total [A]	4	
Sorties		
Technologie	PNP	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]	-25...90	
Protection	IP 68	
Données mécaniques		
Dimensions [mm]	27 x 15 x 39	
Matières	TPU transparent	
Matière du corps	TPU, transparent	
Matière bague moletée	laiton, antiadhésif	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	2 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert

# E10914



## Câble avec prise femelle

ADOAH043SCS0010I04

### Remarques

Quantité


1 pièces

### Raccordement électrique


Câble: 10 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,8 mm; irradié; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: TPU, transparent; Verrouillage: laiton, antiadhésif; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,5 Nm



### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir  
BN = brun  
BU = bleu  
WH = blanc