




## Répartiteur

ZDO8F039MSS0005A10

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EBC054

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



### Application

Système	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone	oui

### Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Classe de protection	III
Courant de sortie par module / emplacement [A]	2
Courant de sortie total [A]	4

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-15...90
Protection	IP 67

### Données mécaniques

Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Nombre d'emplacements répartiteur	8

### Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	8 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert

### Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

# E10921



## Répartiteur


ZDO8F039MSS0005A10

### Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR / PVC, Sans halogène, noir, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm<sup>2</sup> + 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 8 x M8; codage: A; Corps: TPU; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,5 Nm




# E10921



## Répartiteur

ZDO8F039MSS0005A10

### Raccordement



#### Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
VT =	violet
WH =	blanc
YE =	jaune