




Câble de connexion

VDOGG030--S0001H03STGF030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Système	Sans halogène
---------	---------------

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...55 DC
Classe de protection	III

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Protection	IP 65

Données mécaniques


Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière bague moletée	laiton, nickelé

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé





Câble de connexion

VDOGG030--S0001H03STGF030MSS

Raccordement électrique

Câble: 1 m, Sans halogène; 3 x 0,34 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

