


Câble de connexion

VDOAF032MSS00,6H03STGF030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11330

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Système Sans halogène

Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

Classe de protection III

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Protection IP 67

Données mécaniques

Matières TPU

Matière du corps TPU

Matière bague moletée laiton, nickelé

Afficheurs / éléments de service

Indication Indication de commutation 1 x LED, jaune

Disponibilité 1 x LED, vert

Remarques

Quantité 1 pièces

E10931



Câble de connexion

VDOAF032MSS00,6H03STGF030MSS

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement électrique

Câble: 0,6 m, TPU, Sans halogène; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, coudée; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

