


E10939



Câble de connexion

VDOAH040MSS0002H03STGF030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Système Sans halogène

Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

Classe de protection III

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Protection IP 67

Données mécaniques

Matières TPU

Matière du corps TPU


Matière bague moletée laiton, nickelé

Remarques

Quantité 1 pièces

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



E10939




Câble de connexion

VDOAH040MSS0002H03STGF030MSS

Raccordement électrique

Câble: 2 m, Sans halogène; 3 x 0,34 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

