


Câble avec prise femelle

ADOGF030VAS0010A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 60 AC/DC
Classe de protection	III

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Protection	IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm]	10 x 10 x 33
Matières	PUR
Matière du corps	PUR
Matière bague moletée	inox (1.4305/303)

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR / PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: inox (1.4305/303)



E10944



Câble avec prise femelle

ADOGF030VAS0010A03

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu