




Câble avec prise femelle

ADOGK190MSS0010B19

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
------------------------	-----	------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 65

Données mécaniques

Dimensions	[mm]	26 x 26 x 49
Matières		laiton nickelé
Matière du corps		laiton, nickelé
Matière bague moletée		laiton, nickelé

Remarques


Quantité		1 pièces
----------	--	----------

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR, noir, Ø 11 mm; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M23; Corps: laiton, nickelé; Verrouillage: laiton, nickelé



E10948



Câble avec prise femelle

ADOGK190MSS0010B19

Raccordement