


E10949



Câble avec prise femelle

ADOAK190MSS0010B19

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Protection IP 65

Données mécaniques

Dimensions [mm] 51 x 26 x 58

Matières laiton nickelé

Matière du corps laiton, nickelé

Matière bague moletée laiton, nickelé

Remarques


Quantité 1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR, noir, Ø 11 mm; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M23; Corps: laiton, nickelé; Verrouillage: laiton, nickelé



E10949



Câble avec prise femelle

ADOAK190MSS0010B19

Raccordement

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
VT =	violet
WH =	blanc
YE =	jaune