


Câble de connexion

VDOGH040MSS0002H04STGH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Système Sans halogène

Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 250 AC / < 300 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Protection IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm] 15 x 15 x 42

Matières TPU

Matière du corps TPU

Matière bague moletée laiton, nickelé

Remarques

Quantité 1 pièces

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



E10951



Câble de connexion

VDOGH040MSS0002H04STGH040MSS

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR, Sans halogène; 4 x 0,34 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

