


E10959



Câble avec prise femelle

ADOAH050SCS0010I05

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Système	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 30 AC / < 36 DC
Courant de sortie total [A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Protection	IP 68

Données mécaniques

Dimensions [mm]	27 x 15 x 39
Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière bague moletée	laiton, antiadhésif

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

E10959



Câble avec prise femelle


ADOAH050SCS0010I05

Raccordement électrique


Câble: 10 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5,5 mm; irradié; 5 x 0,34 mm²

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, antiadhésif; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,5 Nm



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GY =	gris
WH =	blanc