

E10960




Câble avec prise femelle

ADOGH050SCS0002I05

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVW010

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application		
Système		Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Courant de sortie total	[A]	4
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 68
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	15 x 15 x 43
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		laiton, antiadhésif
Remarques		
Quantité		1 pièces

E10960



Câble avec prise femelle

ADOGH050SCS0002I05

Raccordement électrique


Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5,5 mm; irradié; 5 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, antiadhésif; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,5 Nm



Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GY =	gris
WH =	blanc