

E10965



Câble avec prise femelle

ADOAH050MSS0010H05

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC075

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application		
Système		Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Courant de sortie total	[A]	4
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 68
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	27 x 15 x 39
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Remarques		
Quantité		1 pièces

E10965



Câble avec prise femelle

ADOAH050MSS0010H05

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5,5 mm; 5 x 0,34 mm²

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,5 Nm



Raccordement

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GY =	gris
WH =	blanc