

# E10966




## Câble avec prise femelle

ADOGH050MSS0002H05

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC070

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application	
Système	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone	oui
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 30 AC / < 36 DC
Courant de sortie total [A]	4
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...90
Protection	IP 68
Données mécaniques	
Dimensions [mm]	15 x 15 x 43
Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière bague moletée	laiton, nickelé
Remarques	
Quantité	1 pièces

# E10966



## Câble avec prise femelle

ADOGH050MSS0002H05

### Raccordement électrique


Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 5,5 mm; 5 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,5 Nm



### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GY =	gris
WH =	blanc