


# E10969



## Câble avec prise femelle

ADOAF032VAS0005E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

### Sorties

Technologie PNP

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Protection IP 67

### Données mécaniques

Matières TPU transparent

Matière du corps TPU, transparent

Matière bague moletée inox (1.4404 / 316L)

### Afficheurs / éléments de service

Indication Indication de commutation 1 x LED, jaune

Disponibilité 1 x LED, vert

### Remarques

Quantité 1 pièces

# E10969



## Câble avec prise femelle

ADOAF032VAS0005E03

### Raccordement électrique

Câble: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, coudée; codage: A; Corps: TPU, transparent; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L)



### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BK =	noir
BU =	bleu