


E10970



Câble avec prise femelle

ADOAF032VAS0010E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Sorties		
Technologie		PNP
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Matières		TPU transparent
Matière du corps		TPU, transparent
Matière bague moletée		inox (1.4404 / 316L)
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert
Remarques		
Quantité		1 pièces

E10970



Câble avec prise femelle

ADOAF032VAS0010E03

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, coudée; codage: A; Corps: TPU, transparent; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L)



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BK =	noir
BU =	bleu