




Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

AVDAB031--S0002A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 24 AC/DC
Limiteur de surtension		oui; (VDR)

Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67

Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	26,5 x 22,4 x 43,5
Matières		PVC
Matière du corps		PVC
Matière bague moletée		inox (1.4404 / 316L)

Remarques		
Quantité		1 pièces

Raccordement électrique		
Câble: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²		

Raccordement électrique - Prise		
Connecteur: 1 x vanne type B DIN, soudée; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L)		






Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

AVDAB031--S0002A03

Raccordement



BN =	Couleurs des fils conducteurs :
BU =	brun
GN/YE =	bleu
	vert / jaune