


E10977



Câble avec prise femelle

ADOGH080MSS0010A06



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 60 AC/DC
Courant de sortie total	[A]	2

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...85
Protection		IP 68

Données mécaniques

Poids	[g]	468,7
Dimensions	[mm]	14,5 x 14,5 x 43,9
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		zamac, nickelé

Remarques

Quantité		1 pièces
----------	--	----------

E10977



Câble avec prise femelle


ADOGH080MSS0010A06

Raccordement électrique


Câble: 10 m, PUR, noir, Ø 6 mm; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: zamac, nickelé



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
WH =	blanc
YE =	jaune