


# E10978



## Câble avec prise femelle

ADOAH080MSS0002A06

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 30 AC / < 36 DC

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Protection IP 67

### Données mécaniques

Matières TPU

Matière du corps TPU

Matière bague moletée laiton, nickelé

### Remarques

Quantité 1 pièces

### Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR / PVC, noir; 6 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé




# E10978



## Câble avec prise femelle

ADOAH080MSS0002A06

### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
WH =	blanc
YE =	jaune