

E10979




Câble avec prise femelle

ADOAH080MSS0005A06

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Autre article possible: E10980 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer ! – Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 30 AC / < 36 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Protection IP 67

Données mécaniques

Matières TPU

Matière bague moletée laiton, nickelé

Remarques


Quantité 1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR / PVC, noir; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé




E10979



Câble avec prise femelle

ADOAH080MSS0005A06

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
WH =	blanc
YE =	jaune

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Autre article possible: E10980 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer ! – Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !