

E10986




Câble de connexion

VDOGF030MSS0001H03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11378

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Système

Sans halogène

Données électriques

Tension d'alimentation [V]

10...30 DC

Classe de protection

III

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]

-25...90

Protection

IP 67

Données mécaniques

Matières

TPU

Matière du corps

TPU

Matière bague moletée

laiton, nickelé

Remarques

Quantité

1 pièces

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



E10986



Câble de connexion

VDOGF030MSS0001H03STGH030MSS

Raccordement électrique

Câble: 1 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

