

E10991



Câble de connexion

VDOAF030MSS0002H03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Système Sans halogène

Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Classe de protection III

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90
Protection IP 67

Données mécaniques

Matières TPU
Matière du corps TPU
Matière bague moletée laiton, nickelé

Remarques

Quantité 1 pièces

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



E10991



Câble de connexion

VDOAF030MSS0002H03STGH030MSS

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, coudée; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

