E10992

Câble de connexion

VDOAF030MSS0005H03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Système		Sans halogène
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Classe de protection		III
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Remarques		
Quantité		1 pièces

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



E10992

Câble de connexion

VDOAF030MSS0005H03STGH030MSS

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, coudée; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé