




Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAB031--S0002H03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Système	Sans halogène	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 24 AC/DC
Limiteur de surtension		oui; (VDR)
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	15 x 15 x 46,5
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
Accessoires		
Fourniture	vis	
	étiquette	
Remarques		
Quantité	1 pièces	




Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAB031--S0002H03STGH030MSS

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR, Sans halogène; 3 x 0,5 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x vanne type B DIN, coudée; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

