


E10059



Prise à câbler

SDOAC030--SFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 250 AC/DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Protection IP 65

Données mécaniques

Matières PA

Matière du corps PA

Remarques

Quantité 1 pièces

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø ...6,5 mm

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x vanne type C DIN, coudée; Corps: PA



E10059

Prise à câbler

SDOAC030--SFKPG



Raccordement

