


# E10083



## Prise à câbler

SDOAT052--SFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

### Sorties

Technologie PNP

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -30...80

Protection IP 65

### Données mécaniques

Poids [g] 63,2

Dimensions [mm] 48 x 30 x 65

Matières PA

Matière du corps PA

Matière bague moletée PA

### Afficheurs / éléments de service

Indication Indication de commutation 1 x LED, jaune

Disponibilité 1 x LED, vert

### Remarques

Quantité 1 pièces

# E10083



## Prise à câbler

SDOAT052--SFKPG

### Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...1,5 mm<sup>2</sup>; Presse-étoupe: PG 9

### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x Ø 28 mm, coudée; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: PA



### Raccordement

