




Prise à câbler

SDOAT050--SFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	20...250 AC/DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Protection		IP 65
Données mécaniques		
Poids	[g]	65,2
Matières		PA
Matière du corps		PA
Remarques		
Quantité		1 pièces



Prise à câbler

SDOAT050--SFKPG

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...1,5 mm²; Gaine de câble: Ø 5...11 mm

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x Ø 28 mm, coudée; codage: A; Corps: PA



Raccordement

