

E10088




Prise à câbler

SDOAH042PLSFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11510

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

Sorties

Technologie PNP

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -30...80

Protection IP 65

Données mécaniques

Dimensions [mm] 20 x 34 x 32

Matières PA

Matière du corps PA

Matière bague moletée PA

Afficheurs / éléments de service

Indication Indication de commutation 1 x LED, jaune
Disponibilité 1 x LED, vert

Remarques

Quantité 1 pièces

E10088



Prise à câbler

SDOAH042PLSFKPG

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...0,5 mm²; Presse-étoupe: PG 7

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: PA



Raccordement

