

E10096




Câble avec prise femelle

ADOGH040PLS0002E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E10915
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...55 DC
------------------------	-----	------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-40...90
Protection		IP 67

Données mécaniques

Dimensions	[mm]	15 x 15 x 42
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière bague moletée		PUR

Remarques

Quantité		1 pièces
----------	--	----------

E10096



Câble avec prise femelle

ADOGH040PLS0002E03

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: PUR



Raccordement

