


# E10131



## Câble avec prise femelle

ADOAH040PLS0006E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...55 DC

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -40...90

Protection IP 67

### Données mécaniques

Dimensions [mm] 25 x 15 x 32

Matières PUR

Matière du corps PUR

Matière bague moletée PUR

### Remarques

Quantité 1 pièces

### Raccordement électrique

Câble: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,25 mm )

### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: PUR



# E10131



## Câble avec prise femelle

ADOAH040PLS0006E03

### Raccordement

