


E10137



Prise à câbler

SDOGJ040PLSFKPG



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC/DC
Courant de sortie total	[A]	4; (...40 °C)

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-40...85
Protection		IP 65

Données mécaniques

Poids	[g]	26,6
Dimensions	[mm]	25 x 25 x 56
Matières		PA
Matière du corps		PA
Matière bague moletée		ULTRAMID

Remarques

Quantité		1 pièces
----------	--	----------

E10137



Prise à câbler

SDOGJ040PLSFKPG

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...0,75 mm²; Gaine de câble: Ø 6...8 mm

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M18, droit; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: ULTRAMID



Raccordement

