


# E10170



## Câble avec prise femelle

ADOAH042MSS0010E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

### Sorties

Technologie PNP

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...80

Protection IP 67

### Données mécaniques

Dimensions [mm] 27 x 15 x 39

Matières TPU transparent

Matière du corps TPU, transparent

Matière bague moletée laiton, nickelé

### Afficheurs / éléments de service

Indication Indication de commutation 1 x LED, jaune

Disponibilité 1 x LED, vert

### Remarques

Quantité 1 pièces

# E10170



## Câble avec prise femelle

ADOAH042MSS0010E03

### Raccordement électrique


Câble: 10 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: TPU, transparent; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm



### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BK =	noir
BU =	bleu