

Câble avec prise femelle

ADOGH040MSS0005B03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------------	-----	---------------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Protection		IP 67
------------	--	-------

Données mécaniques

Dimensions	[mm]	15 x 15 x 43
------------	------	--------------

Matières		TPU
----------	--	-----

Matière du corps		TPU
------------------	--	-----

Matière bague moletée		laiton, nickelé
-----------------------	--	-----------------

Remarques

Quantité		1 pièces
----------	--	----------

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



E10171



Câble avec prise femelle

ADOGH040MSS0005B03

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BK =	noir
BU =	bleu