

E10188




Câble avec prise femelle

ADOAH040MSS0002A02

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC164

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 250 AC / < 300 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Protection IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm] 27 x 15 x 39

Matières TPU

Matière du corps TPU

Matière bague moletée laiton, nickelé

Remarques

Quantité 1 pièces

E10188



Câble avec prise femelle

ADOAH040MSS0002A02

Raccordement électrique


Câble: 2 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (180 x Ø 0,05 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm



Raccordement



BK = Couleurs des fils conducteurs :
noir
WH = blanc