


E10207



Câble avec prise femelle

ADOGG030--S0002E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 60 AC/DC
Classe de protection	III

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Protection	IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm]	8 x 8 x 30
Matières	PUR
Matière du corps	PUR

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PVC, noir, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PUR



E10207



Câble avec prise femelle

ADOGG030--S0002E03

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BK =	noir
BU =	bleu