


# E10212



## Câble avec prise femelle

ADOGA030MSS0005B03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 250 AC / < 300 DC

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Protection IP 67

### Données mécaniques

Dimensions [mm] 15 x 15 x 42

Matières TPU

Matière bague moletée laiton, nickelé

### Remarques


Quantité 1 pièces

### Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x 1/2", droit; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé




# E10212



## Câble avec prise femelle

ADOGA030MSS0005B03

### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

GN = vert  
RD/BK = rouge / noir  
RD/WH = rouge/blanc

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives