


E10215



Câble avec prise femelle

ADOGH040MSS0005A02

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 250 AC / < 300 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Protection IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm] 15 x 15 x 43

Matières TPU

Matière du corps TPU

Matière bague moletée laiton, nickelé

Remarques


Quantité 1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm²

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm




E10215



Câble avec prise femelle

ADOGH040MSS0005A02

Raccordement



BK = Couleurs des fils conducteurs :
noir
WH = blanc