




Câble avec prise femelle

ADOAG032--S0005A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application		
Système		Sans halogène
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Sorties		
Technologie		PNP
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...85
Protection		IP 65
Données mécaniques		
Poids	[g]	146,6
Matières		TPU transparent
Matière du corps		TPU, transparent
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert
Remarques		
Quantité		1 pièces

E10219



Câble avec prise femelle

ADOAG032--S0005A03

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, coudée; codage: A; Corps: TPU, transparent; Verrouillage: A clipser



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu