




Câble avec prise femelle

ADOAH040ZDS0002A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC004
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC/DC
------------------------	-----	-------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67

Données mécaniques

Matières	PUR
Matière du corps	PUR
Matière bague moletée	zamac, nickelé

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR / PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé




E10249



Câble avec prise femelle

ADOAH040ZDS0002A03

Raccordement



BN =
BK =
BU =

Couleurs des fils conducteurs :
brun
noir
bleu