


E10252



Câble avec prise femelle

ADOGH040ZDS0005A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 250 AC/DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Protection IP 68

Données mécaniques

Dimensions [mm] 15 x 15 x 47

Matières PUR

Matière du corps PUR

Matière bague moletée zamac, nickelé

Remarques

Quantité 1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR / PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé




E10252



Câble avec prise femelle

ADOGH040ZDS0005A03

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =
BK =
BU =

brun
noir
bleu