

E10255




Câble avec prise femelle

ADOAH042ZDS0010A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC009

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

Sorties

Technologie PNP

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Protection IP 68

Données mécaniques

Dimensions [mm] 36 x 15 x 26

Matières PUR

Matière du corps PUR

Matière bague moletée zamac, nickelé

Afficheurs / éléments de service

Indication Indication de commutation 1 x LED, jaune
Disponibilité 1 x LED, vert

Remarques

Quantité 1 pièces

E10255



Câble avec prise femelle

ADOAH042ZDS0010A03

Raccordement électrique


Câble: 10 m, PUR / PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir
BN = brun
BU = bleu