


E10256



Câble avec prise femelle

ADOAH042ZDS0002E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

Sorties

Technologie PNP

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Protection IP 67

Données mécaniques

Matières PUR

Matière du corps PUR

Matière bague moletée zamac, nickelé

Afficheurs / éléments de service

Indication Indication de commutation 1 x LED, jaune

Disponibilité 1 x LED, vert

Remarques

Quantité 1 pièces

E10256



Câble avec prise femelle

ADOAH042ZDS0002E03

Raccordement électrique


Câble: 2 m, PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun
BK = noir
BU = bleu