E10262

Câble avec prise femelle

ADOAA030MSS0010B03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Remarques		
Quantité		1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR, orange, Ø 5,2 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x 1/2", coudée; codage: C; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



E10262

Câble avec prise femelle

ADOAA030MSS0010B03

Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
GN =	vert
RD/BK =	rouge / noir
RD/WH =	rouge/blanc