




Câble avec prise femelle

ADOGG030--S0005A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 60 AC/DC
Classe de protection		III

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67

Données mécaniques

Dimensions	[mm]	8 x 8 x 30
Matières		PUR
Matière du corps		PUR

Remarques


Quantité		1 pièces
----------	--	----------

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PVC, noir, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PUR



E10275



Câble avec prise femelle

ADOGG030--S0005A03

Raccordement



BN =	Couleurs des fils conducteurs :	brun
BK =		noir
BU =		bleu