


Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EBC015

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



### Application

Système	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone	oui

### Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Classe de protection	II
Courant de sortie par module / emplacement [A]	4
Courant de sortie total [A]	12

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-15...80
Protection	IP 67

### Données mécaniques

Dimensions [mm]	18 x 54 x 82
Matières	TPU
Matière du corps	TPU

# E10278



## Répartiteur

ZDO4H055MSS0005H07

Nombre d'emplacements répartiteur	4
Type connecteur	M12

### Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	4 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert

### Remarques


Quantité	1 pièces
----------	----------

### Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> (95 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 4 x M12; codage: A; Corps: TPU; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,5 Nm




# E10278



## Répartiteur

ZDO4H055MSS0005H07

### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GN/YE =	vert / jaune
GY =	gris
WH =	blanc
YE =	jaune