




Répartiteur

ZDO6H057MSS0005H09

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EBC019
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application		
Système		Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone		oui
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Classe de protection		II
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4
Courant de sortie total	[A]	12
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-15...80
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	18 x 54 x 100
Matières		TPU
Matière du corps		TPU

E10280



Répartiteur

ZDO6H057MSS0005H09

Nombre d'emplacements répartiteur	6
Type connecteur	M12

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	6 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert

Remarques


Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 9 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 6 x M12; codage: A; Corps: TPU; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,5 Nm



E10280



Répartiteur

ZDO6H057MSS0005H09

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GN/YE =	vert / jaune
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
WH =	blanc
YE =	jaune