


# E10281



## Répartiteur

ZDO6H057MSS0010H09

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Application

Système	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone	oui

### Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Classe de protection	II
Courant de sortie par module / emplacement [A]	4
Courant de sortie total [A]	12

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-15...80
Protection	IP 67

### Données mécaniques

Dimensions [mm]	18 x 54 x 100
Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Nombre d'emplacements répartiteur	6

# E10281



## Répartiteur

ZDO6H057MSS0010H09

Type connecteur M12

### Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	6 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert

### Remarques


Quantité 1 pièces

### Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 9 mm; 6 x 0,34 mm<sup>2</sup> + 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>

### Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 6 x M12; codage: A; Corps: TPU; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,5 Nm




# E10281



## Répartiteur

ZDO6H057MSS0010H09

### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GN/YE =	vert / jaune
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
WH =	blanc
YE =	jaune