


E10290



Répartiteur

ZDO4H045MSS0,03A07

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4
Courant de sortie total	[A]	12

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-15...90
Protection		IP 67

Données mécaniques

Dimensions	[mm]	18 x 54 x 82
Nombre d'emplacements répartiteur		4

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	4 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

E10290



Répartiteur


ZDO4H045MSS0,03A07

Raccordement électrique

Câble: 0,35 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 4 x M12; codage: A; Couple de serrage: 0,5 Nm



Raccordement

BN	1 (1...4)	C
BU	3 (1...4)	C
GN/YE	5 (1...4)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C

	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GN/YE =	vert / jaune
GY =	gris
WH =	blanc
YE =	jaune