



Câble avec prise femelle


ADOGH040MSS0005F03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	15 x 15 x 43
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		laiton, antiadhésif
Remarques		
Quantité		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; irradié; 3 x 0,34 mm²		
Raccordement électrique - Prise		

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, antiadhésif; Couple de serrage: 0,5 Nm



E10294



Câble avec prise femelle

ADOGH040MSS0005F03

Raccordement



BN =
BK =
BU =

Couleurs des fils conducteurs :
brun
noir
bleu